


KI5052



Capacitieve sensor

KIE3015-FPKG/NI/55V/US-100-DPX

Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur [°C]		-25...70
Beschermklasse		IP 65
Verhoogde storingsongevoeligheid		ja; (verhoogde ongevoeligheid (bij interferentie HF))
Toelatingen / testen		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF [jaren]		743
Mechanische eigenschappen		
Gewicht [g]		146,8
Behuizing		cilindrisch schroefdraad
Inbouwwijze		niet-bondig in te bouwen
Afmetingen [mm]		M30 x 1,5 / L = 143
Schroefdraadtype		M30 x 1,5
Materialen		PBT; eindkap: PC
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
Toebehoren		
Toebehoren (meegeleverd)		bevestigingsmoeren: 2 schroevendraaier: 1
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker		
Connector: 1 x M12		
		

KI5052

Capacitieve sensor

KIE3015-FPKG/NI/55V/US-100-DPX



Aansluiting

