


## Capacitieve sensor

KNM18NUKFPKG

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: KG5069

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



1 programmeerknop



## Producteigenschappen

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Elektrische uitvoering | PNP                                            |
| Uitgangsfunctie        | maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren) |
| Behuizing              | cilindrisch schroefdraad                       |
| Afmetingen [mm]        | M18 x 1 / L = 76,5                             |

## Toepassingsgebied

|       |                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| Media | poedervormige media; vloeistoffen; oliën; koelsmeermiddel |
|-------|-----------------------------------------------------------|

## Elektrische eigenschappen

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Voedingsspanning [V] | 10...36 DC |
| Stroomopname [mA]    | 17; (24 V) |
| Beschermklasse       | II         |
| Ompoolbeveiligd      | ja         |

## Uitgangen

|                                                     |                                                |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Elektrische uitvoering                              | PNP                                            |
| Uitgangsfunctie                                     | maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren) |
| Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]             | 2,5                                            |
| Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 250                                            |
| Schakelfrequentie DC [Hz]                           | 5                                              |
| Kortsluitbeveiliging                                | ja                                             |
| Uitvoering kortsluitbeveiliging                     | pulserend                                      |
| Beschermd tegen overbelasting                       | ja                                             |

## Omgevingsvariabelen

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
|---------------------------|----------|

# KN5118



## Capacitieve sensor

KNM18NUKFPKG

|                |       |
|----------------|-------|
| Beschermklasse | IP 65 |
|----------------|-------|

### Toelatingen / testen

|     |              |
|-----|--------------|
| EMC | EN 60947-5-2 |
|-----|--------------|

### Mechanische eigenschappen

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Behuizing        | cilindrisch schroefdraad |
| Inbouwwijze      | niet-bondig in te bouwen |
| Afmetingen [mm]  | M18 x 1 / L = 76,5       |
| Schroefdraadtype | M18 x 1                  |
| Materialen       | PBT oranje               |

### Aanwijzen / bedienelementen

|          |               |                |
|----------|---------------|----------------|
| Weergave | schakelstatus | 1 x LED, geel  |
|          | in bedrijf    | 1 x LED, groen |
|          | functie       | 1 x LED, rood  |

### Toebehoren

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Leveringsomvang | bevestigingsmoeren: 2 |
|-----------------|-----------------------|

### Opmerkingen

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Verpakkingseenheid | 1 stuk |
|--------------------|--------|

### Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Aansluiting

