

KT5002



Capacitieve handsensor

KTRDHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M



Producteigenschappen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	maakcontact
Afmetingen [mm]	Ø 100 / L = 11

Toepassingsgebied

Werkingsprincipe	dynamisch
------------------	-----------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	12...30 DC
Stroomopname [mA]	30
Beschermklasse	III

KT5002



Capacitieve handsensor

KTRDHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M

Ompoolbeveiligd	ja
Max. opstarttijd [ms]	500

Uitgangen	
Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	maakcontact
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	200
Kortsluitbeveiliging	ja
Beschermd tegen overbelasting	ja
Lengte uitgangssignaal [ms]	300

Reactietijden	
Reactietijd [ms]	35

Omgevingsvariabelen	
Omgevingstemperatuur [°C]	-40...85
Beschermklasse	IP 67; IP 69K; (aan de voorkant)

Toelatingen / testen	
MTTF [jaren]	391


Mechanische eigenschappen	
Gewicht [g]	131
Afmetingen [mm]	Ø 100 / L = 11
Materialen	Actieve oppervlak: PA Grilamid TR 90UV transparant; behuizing: PC/ABS zwart; Gekleurde afdekring: PC/ABS groen

Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	8 x LED, rood
	in bedrijf	8 x LED, groen

Toebehoren	
Toebehoren (optioneel)	Afdekring in verschillende kleuren

Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk

Elektrische aansluiting - stekker	
Kabel: 0,3 m, PUR	
Connector: 1 x M8; codering: A	



KT5002

Capacitieve handsensor

KTRDHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M



Aansluiting

