


# KT5014



## Capacitieve handsensor

KTRDHOKGRBPKG/AM/AS/0,3M



### Producteigenschappen

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Elektrische uitvoering | PNP             |
| Uitgangsfunctie        | maakcontact     |
| Afmetingen [mm]        | Ø 96,9 / L = 11 |

### Toepassingsgebied

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Weringsprincipe | dynamisch |
|-----------------|-----------|

### Elektrische eigenschappen

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Voedingsspanning [V]  | 12...30 DC |
| Stroomopname [mA]     | 30         |
| Beschermklasse        | III        |
| Ompoolbeveiligd       | ja         |
| Max. opstarttijd [ms] | 500        |

### Uitgangen

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| Elektrische uitvoering                              | PNP         |
| Uitgangsfunctie                                     | maakcontact |
| Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 200         |
| Kortsluitbeveiliging                                | ja          |
| Beschermd tegen overbelasting                       | ja          |
| Lengte uitgangssignaal [ms]                         | 300         |

### Reactietijden

|                  |    |
|------------------|----|
| Reactietijd [ms] | 35 |
|------------------|----|

# KT5014



## Capacitieve handsensor

KTRDHOKGRBPKG/AM/AS/0,3M

| Omgevingsvariabelen         |               |                                                                             |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Omgevingstemperatuur        | [°C]          | -40...85                                                                    |
| Beschermklasse              |               | IP 67; IP 69K; (aan de voorkant)                                            |
| Toelatingen / testen        |               |                                                                             |
| MTTF                        | [jaren]       | 419                                                                         |
| Mechanische eigenschappen   |               |                                                                             |
| Gewicht                     | [g]           | 115                                                                         |
| Afmetingen                  | [mm]          | Ø 96,9 / L = 11                                                             |
| Materialen                  |               | Actieve oppervlak: PA Grilamid TR 90UV transparant; behuizing: PC/ABS zwart |
| Aanwijzen / bedienelementen |               |                                                                             |
| Weergave                    | schakelstatus | 8 x LED, rood                                                               |
|                             | functie       | 8 x LED, groen is aan te sturen                                             |
| Toebehoren                  |               |                                                                             |
| Toebehoren (optioneel)      |               | Afdekring in verschillende kleuren                                          |
| Opmerkingen                 |               |                                                                             |
| Verpakkingseenheid          |               | 1 stuk                                                                      |

### Elektrische aansluiting - stekker

Kabel: 0,3 m, PUR

Connector: 1 x M8; codering: A



### Aansluiting

