
KT5113

Capacitieve verlichte drukknop

KTMBF-K-GBPKG/US/0,3M/E

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: KT6101
Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



CE

Producteigenschappen		
Elektrische uitvoering		PNP; (Uitgangsfunktionaliteit aan te sturen via PIN 2)
Uitgangsfunctie		maakcontact
Afmetingen	[mm]	Ø 29 / L = 31
Toepassingsgebied		
Werkingsprincipe		bistabiel
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	12...30 DC
Stroomopname	[mA]	30
Beschermklasse		III
Ompoolbeveiligd		ja
Max. opstarttijd	[ms]	500
Uitgangen		
Elektrische uitvoering		PNP; (Uitgangsfunktionaliteit aan te sturen via PIN 2)
Uitgangsfunctie		maakcontact
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC	[mA]	200
Kortsluitbeveiliging		ja
Beschermd tegen overbelasting		ja
Reactietijden		
Reactietijd	[ms]	35

KT5113

Capacitieve verlichte drukknop

KTMBF-K-GBPKG/US/0,3M/E

Omgevingsvariabelen			
Omgevingstemperatuur	[°C]	-40...85	
Beschermklasse		IP 65; IP 67; IP 69K; (aan de voorkant)	
Mechanische eigenschappen			
Gewicht	[g]	54	
Afmetingen	[mm]	Ø 29 / L = 31	
Materialen		PA 6.6; Actieve oppervlak: PA Grilamid TR 90UV	
Aanwijzen / bedienelementen			
Weergave		schakelstatus	1 x LED, groen
Toebehoren			
Leveringsomvang		bevestigingsmoeren: 1	
		afdichtring: 1	
Toebehoren (optioneel)		Symbool schijf	
Opmerkingen			
Verpakkingseenheid		1 stuk	
Elektrische aansluiting - stekker			

Kabel: 0,3 m, PUR

Connector: 1 x M12; codering: A



Aansluiting

