


Niveausensor voor grenswaardedetectie

LI0273--K-00KNPKG/US/V

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



1 programmeerknop



Producteigenschappen

Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale uitgangen: 1
Staaflengte L [mm]	273

Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Vergulde contacten
Media	water; watergebaseerde media; Koelsmeermiddelen
Niet geschikt voor	Zuren en logen; Vloeistoffen met DK < 20 (b.v. oliën)
Mediumtemperatuur [°C]	0...35
Tankdruk [bar]	0,5; (bij inbouw met montage toebehoren: E43001 - E43007, E43019)

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...36 DC
Stroomopname [mA]	13; (24 V)
Beschermklasse	II
Ompoolbeveiligd	ja
Meetprincipe	capacitief

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale uitgangen: 1
-------------------------	------------------------------

Uitgangen

Totaal aantal uitgangen	1
Uitgangssignaal	schakelsignaal
Elektrische uitvoering	PNP
Aantal digitale uitgangen	1
Uitgangsfunctie	maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	250
Schakelfrequentie DC [Hz]	5
Kortsluitbeveiliging	ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend



Niveausensor voor grenswaardedetectie

LI0273--K-00KNPKG/US/V

Beschermd tegen overbelasting	ja
-------------------------------	----

Meet- / instelbereik

Staaflengte L	[mm]	273
---------------	------	-----

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...80
Beschermklasse		IP 67

Toelatingen / testen

EMC	EN 61000-4-2 ESD	15 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF bewerkt	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV meettang
	EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd	10 V (500 Ω AC)

Mechanische eigenschappen

Afmetingen	[mm]	Ø 16
Materialen		PP; TPE-V
Materiaal dat in contact komt met het medium		PP

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	in bedrijf	1 x LED, groen
	schakelstatus	1 x LED, geel
	niet gedefinieerd bereik	1 x LED, rood

Opmerkingen

Opmerkingen	Die Programmieraste ist im Auslieferungszustand elektronisch verriegelt.
Verpakkingseenheid	1 stuk

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M12; coding: A; Contactpinnen: verguld

