


MKT3000-BPKG

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!




CE



T-sleuf cilindersensor

MKT3000-BPKG

Kortsluitbeveiliging		ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging		pulserend
Beschermdd tegen overbelasting		ja
Bereik		
Aanspreekgevoeligheid	[mT]	2
Passeersnelheid	[m/s]	< 5
Nauwkeurigheid / afwijkingen		
Hysteres	[mm]	1
Reproduceerbaarheid	[mm]	0,1
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...75
Beschermklasse		IP 67
Toelatingen / testen		
EMC	EN 60947-5-2	
Schok-/vibratiebelasting		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Mechanische eigenschappen		
Actief vlak		voorop
Cilinderbouwvorm		trapezium-sleuf cilinders
Afmetingen	[mm]	14 x 12 x 19
Materialen		aluminium; kunststof
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		
Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm ²		
Aansluiting		



Aderkleuren :

BN = bruin

BU = blauw

BK = zwart