O2D902


Externe belichting

BACKLIGHT 50X50 RED

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: O2D942

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Producteigenschappen		
Lichtsoort		rood licht
Toepassingsgebied		
Lichtveld	[mm]	50 x 50
Bouwvorm		achtergrondverlichting
Bedrijfsaard		hoge lichtintensiteit (max. pulslengte: 50 ms; max. puls / pauzeverhouding: 1/10); normale lichtintensiteit (permanent in bedrijf mogelijk)
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanningstolerantie	[%]	-10...10
Voedingsspanning	[V]	24 DC
Stroomopname	[mA]	bedrijfsmodus "continubedrijf": 200; bedrijfsmodus "hoge lichtintensiteit": 100
Beschermklasse		III
Ompoolbeveiligd		ja
Lichtsoort		rood licht
Golflengte	[nm]	660
Ingangen		
Trigger		24 V PNP (IEC 61131-1)

O2D902

Externe belichting

BACKLIGHT 50X50 RED


Uitgangen		
Beschermd tegen overbelasting		ja
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	0...50
Beschermklasse		IP 65
Beveiligd tegen oververhitting		ja
Toelatingen / testen		
MTTF	[jaren]	349
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	187
Afmetingen	[mm]	103 x 81 x 9,2
Materialen		aluminium
Materiaal optiek		PMMA

Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	belichtingsstatus	1 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen
	Boventemperatuur / oversturing	1 x LED, rood
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk

Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PUR; 4 x 0,14 mm²

Aansluiting



zwart	Trigger
wit	bedrijfsmodus "hoge lichtintensiteit"
	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
WH =	wit