


# O2D924



## Externe belichting

BAR LIGHT 10x150 RT/0,3M/US



1 LED



## Producteigenschaften

|            |            |
|------------|------------|
| Lichtsoort | rood licht |
|------------|------------|

## Toepassingsgebied

|              |      |                                                                                                                                    |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lichtveld    | [mm] | 10 x 150                                                                                                                           |
| Bouwworm     |      | balkweergave                                                                                                                       |
| Bedrijfsaard |      | hoge lichtintensiteit (gepulst, permanent in bedrijf alleen met koeling); normale lichtintensiteit (permanent in bedrijf mogelijk) |

## Elektrische eigenschappen

|                  |      |                                                                                 |
|------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Voedingsspanning | [V]  | 24 DC                                                                           |
| Stroomopname     | [mA] | bedrijfsmodus "continubedrijf": 460; bedrijfsmodus "hoge lichtintensiteit": 700 |
| Lichtsoort       |      | rood licht                                                                      |



## Externe belichting

BAR LIGHT 10x150 RT/0,3M/US

|            |      |     |
|------------|------|-----|
| Golflengte | [nm] | 617 |
|------------|------|-----|

## Ingangen

|         |          |
|---------|----------|
| Trigger | 24 V PNP |
|---------|----------|

## Omgevingsvariabelen

|                                |      |                                   |
|--------------------------------|------|-----------------------------------|
| Omgevingstemperatuur           | [°C] | -10...55                          |
| Opslagtemperatuur              | [°C] | -25...75                          |
| Beschermklasse                 |      | IP 65                             |
| Beveiligd tegen oververhitting |      | ja; (afschakeling bij 65...75 °C) |

## Toelatingen / testen

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Fotobiologische veiligheid | vrije groep; (DIN EN 62471:2008) |
|----------------------------|----------------------------------|

## Mechanische eigenschappen

|                  |      |                              |
|------------------|------|------------------------------|
| Gewicht          | [g]  | 216,5                        |
| Afmetingen       | [mm] | 200 x 13 x 18                |
| Materialen       |      | aluminium zwart geanodiseerd |
| Materiaal optiek |      | glas                         |

## Aanwijzen / bedienelementen

|          |                     |                |
|----------|---------------------|----------------|
| Weergave | belichtingsstatus   | 1 x LED, geel  |
|          | in bedrijf          | 1 x LED, groen |
|          | te hoge temperatuur | 1 x LED, rood  |

## Opmerkingen

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Verpakkingseenheid | 1 stuk |
|--------------------|--------|

## Elektrische aansluiting

Kabel: 0,3 m, PUR, zwart; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>


Connector: 1 x M12; codering: A



## Externe belichting

BAR LIGHT 10x150 RT/0,3M/US

### Aansluiting



|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 4 | Trigger                               |
| 2 | bedrijfsmodus "hoge lichtintensiteit" |