


O2D925



Externe belichting

BAR LIGHT 10x150 IR/0,3M/US



1 LED



Producteigenschappen

Lichtsoort	infrarood licht
------------	-----------------

Toepassingsgebied

Lichtveld [mm]	10 x 150
Bouwworm	balkweergave
Bedrijfsaard	hoge lichtintensiteit (gepulst, permanent in bedrijf alleen met koeling); normale lichtintensiteit (permanent in bedrijf mogelijk)

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	24 DC
Stroomopname [mA]	bedrijfsmodus "continubedrijf": 415; bedrijfsmodus "hoge lichtintensiteit": 640
Lichtsoort	infrarood licht



Externe belichting

BAR LIGHT 10x150 IR/0,3M/US

Golflengte	[nm]	875
------------	------	-----

Ingangen

Trigger	24 V PNP
---------	----------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-10...55
Opslagtemperatuur	[°C]	-25...75
Beschermklasse		IP 65
Beveiligd tegen oververhitting		ja; (afschakeling bij 65...75 °C)

Toelatingen / testen

Fotobiologische veiligheid	Risicogroep 1; (DIN EN 62471:2008)
----------------------------	------------------------------------

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	218,5
Afmetingen	[mm]	200 x 13 x 18
Materialen		aluminium zwart geanodiseerd
Materiaal optiek		glas

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	belichtingsstatus	1 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen
	te hoge temperatuur	1 x LED, rood

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Kabel: 0,3 m, PUR, zwart; 4 x 0,34 mm²


Connector: 1 x M12; codering: A



Externe belichting

BAR LIGHT 10x150 IR/0,3M/US

Aansluiting



4	Trigger
2	bedrijfsmodus "hoge lichtintensiteit"