


O2D931



Externe belichting

Dome Light 80 CY RD/ US



Producteigenschappen

Lichtsoort rood licht; Cyaan licht

Toepassingsgebied

Lichtveld [mm] 80 x 80
Bouwworm koepel
Bedrijfsaard normale lichtintensiteit (permanent in bedrijf mogelijk); hoge lichtintensiteit (gepulst)

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V] 24 DC
Stroomopname [mA] bedrijfsmodus "continubedrijf": 375; bedrijfsmodus "hoge lichtintensiteit": 2130
Beschermklaas III; (PELV)
Lichtsoort rood licht; Cyaan licht

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen Aantal digitale ingangen: 1

Ingangen

Trigger 24 V PNP/NPN; extern
Aantal digitale ingangen 1

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C] -10...40



Externe belichting

Dome Light 80 CY RD/ US

Opslagtemperatuur [°C]	-20...60
Beschermklasse	IP 65

Toelatingen / testen

Fotobiologische veiligheid	Risicogroep 1; (DIN EN 62471)
----------------------------	-------------------------------

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	512,05
Afmetingen [mm]	193 x 136 x 75
Materialen	behuizing: aluminium zwart geanodiseerd; afdekplaat: ABS
Aandraaimoment [Nm]	0,5...1,5

Aanwijzen / bedienelementen


Weergave	in bedrijf	1 x LED, groen
	bedrijfsmodus "hoge lichtintensiteit"	1 x LED, rood
	LED segment	1 x LED, wit

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting - Parametrering


Connector: M12; codering: A



1:	bedrijfsmodus "hoge lichtintensiteit"
2:	kleur 2
3:	GND
4:	LED segment 1
5:	LED segment 2
6:	LED segment 3
7:	LED segment 4
8:	druktoesten deactiveren

Elektrische aansluiting - industriële voedingen

Connector: M12; codering: A



1:	U+
2:	trigger ingang NPN
3:	GND
4:	trigger ingang PNP
5:	dimmer