


## Externe belichting

BACKLIGHT 25X25 RT/0,3M/US



## Producteigenschappen

|            |            |
|------------|------------|
| Lichtsoort | rood licht |
|------------|------------|

## Toepassingsgebied

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten             |
| Lichtveld [mm]           | 25 x 25                        |
| Bouwworm                 | achtergrondverlichting         |
| Bedrijfsaard             | Continu- of pulserende werking |

## Elektrische eigenschappen

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Voedingsspanningstolerantie [%] | -10...10   |
| Voedingsspanning [V]            | 24 DC      |
| Stroomopname [mA]               | < 80       |
| Beschermklasse                  | III        |
| Lichtsoort                      | rood licht |
| Golflengte [nm]                 | 617        |

## Ingangen

|         |          |
|---------|----------|
| Trigger | 5...24 V |
|---------|----------|

## Omgevingsvariabelen

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Omgevingstemperatuur [°C]      | -10...50      |
| Beschermklasse                 | IP 54         |
| Beveiligd tegen oververhitting | ja; (> 50 °C) |

## Toelatingen / testen

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Fotobiologische veiligheid | vrije groep; (EN 62471) |
| MTTF [jaren]               | 310                     |

## Mechanische eigenschappen

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Gewicht [g]     | 162,6             |
| Afmetingen [mm] | 70,5 x 33,4 x 9,5 |

# O2D940



## Externe belichting

BACKLIGHT 25X25 RT/0,3M/US

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Materialen       | aluminium |
| Materiaal optiek | glas      |

### Aanwijzen / bedienelementen

|          |                                |                |
|----------|--------------------------------|----------------|
| Weergave | belichtingsstatus              | 1 x LED, geel  |
|          | in bedrijf                     | 1 x LED, groen |
|          | Boventemperatuur / oversturing | 1 x LED, rood  |

### Opmerkingen

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Verpakkingseenheid | 1 stuk |
|--------------------|--------|


### Elektrische aansluiting

Kabel: 0,30 m, PUR

Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld



### Aansluiting



- 1 L +
- 3 L -
- 4 Trigger

Aderkleuren :  
BK = zwart  
BN = bruin  
BU = blauw