


Externe belichting

BACKLIGHT 50X50 IR/0,3M/US



Producteigenschappen

Lichtsoort	infrarood licht
------------	-----------------

Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Vergulde contacten
Lichtveld [mm]	50 x 50
Bouwworm	achtergrondverlichting
Bedrijfsaard	Continu-licht- of pulserende werking

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanningstolerantie [%]	-10...10
Voedingsspanning [V]	24 DC
Stroomopname [mA]	< 325
Beschermklasse	III
Ompoolbeveiligd	ja
Lichtsoort	infrarood licht
Golflengte [nm]	875

Ingangen

Trigger	5...24 V
---------	----------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-10...50
Beschermklasse	IP 54



Externe belichting

BACKLIGHT 50X50 IR/0,3M/US

Beveiligd tegen oververhitting	ja; (> 50 °C)
--------------------------------	---------------

Toelatingen / testen

Fotobiologische veiligheid	vrije groep; (EN 62471)
MTTF [jaren]	309

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	264,4
Afmetingen [mm]	105 x 81 x 9,8
Materialen	aluminium
Materiaal optiek	glas

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	belichtingsstatus	1 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen
	Boventemperatuur / oversturing	1 x LED, rood

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------


Elektrische aansluiting

Kabel: 0,30 m, PUR

Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld



Aansluiting



1	L +
3	L -
4	Trigger
Aderkleuren :	
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw