


O2D945



Externe belichting

BACKLIGHT 100X100 IR/0,3M/US



Producteigenschappen

Lichtsoort	infrarood licht
------------	-----------------

Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Vergulde contacten
Lichtveld [mm]	100 x 100
Bouwworm	achtergrondverlichting
Bedrijfsaard	Continu- of pulserende werking

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanningstolerantie [%]	-10...10
Voedingsspanning [V]	24 DC
Stroomopname [mA]	< 620
Beschermklasse	III
Ompoolbeveiligd	ja
Lichtsoort	infrarood licht
Golflengte [nm]	875



Externe belichting

BACKLIGHT 100X100 IR/0,3M/US

Ingangen		
Trigger		5...24 V
Uitgangen		
Beschermde tegen overbelasting		ja
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-10...50
Beschermklasse		IP 54
Beveiligd tegen oververhitting		ja; (> 50 °C)
Toelatingen / testen		
Fotobiologische veiligheid		vrije groep; (EN 62471)
MTTF	[jaren]	293
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	448,4
Afmetingen	[mm]	155 x 133 x 9,8
Materialen		aluminium
Materiaal optiek		glas
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	belichtingsstatus	1 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen
	Boventemperatuur / oversturing	1 x LED, rood
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		
Kabel: 0,3 m, PUR		
Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld		
		


O2D945



Externe belichting

BACKLIGHT 100X100 IR/0,3M/US

Aansluiting



- | | |
|---|---------|
| 1 | L + |
| 3 | L - |
| 4 | Trigger |

Aderkleuren :

- | | |
|------|-------|
| BK = | zwart |
| BN = | bruin |
| BU = | blauw |