




Taster fotocel

OAT-FKOA/T



- 1 keuzeschakelaar en potentiometer achter de afdekplaat
ontvanger in bovenste optiek
zender in onderste deel



Producteigenschappen		
Lichtsoort		infrarood licht
Behuizing		rechthoekig
Toepassingsgebied		
Functieprincipe		Taster fotocel
Elektrische eigenschappen		
Frequentie AC	[Hz]	47...63
Voedingsspanning	[V]	20...250 AC/DC
Max. opgenomen vermogen	[VA]	2
Beschermklasse		II
Ompoolbeveiligd		nee
Lichtsoort		infrarood licht
Golflengte	[nm]	880
Uitgangen		
Elektrische uitvoering		Relais
Uitgangsfunctie		licht-/donkerschakelend; (programmeerbaar)
Contactbelasting		250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W
Schakelfrequentie AC	[Hz]	10
Schakelfrequentie DC	[Hz]	10



Taster fotocel

OAT-FKOA/T

Kortsluitvast	nee	
Beschermd tegen overbelasting	nee	
Tijdfunctie [s]	0,5...10	
Bereik		
Tastbereik [mm]	5...1500; (wit papier 200 x 200 mm)	
Bereik instelbaar	ja	
Max. lichtvlek diameter [mm]	370	
Lichtvlekafmetingen gelden voor	bij maximaal tastbereik	
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur [°C]	-25...60	
Beschermklasse	IP 65	
Toelatingen / testen		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [jaren]	264	
Mechanische eigenschappen		
Gewicht [g]	307	
Behuizing	rechthoekig	
Afmetingen [mm]	90 x 30 x 70	
Materialen	PPO gemodificeerd	
Materiaal optiek	PMMA	
Uitlijning optiek	zijdelingse optiek	
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen
	functie	1 x LED, rood
Bedienelementen		Inschakel- of uitschakelvertraging te selecteren via schuifschakelaar
Elektrische aansluiting		
Vereiste bescherming	miniatuur-zekering volgens IEC60127-2 sheet 1; ≤ 5 A; snel	
Toebehoren		
Leveringsomvang	Montagesteun: 1, E20514	
	schroevendraaier	
Opmerkingen		
Opmerkingen	Aanbeveling: na een kortsluiting de sensor testen op juiste werking.	
Verpakkingseenheid	1 stuk	


Taster fotocel

OAT-FKOA/T

Elektrische aansluiting

Aansluitklemmen: ...1,5 mm²; Kabelmantel: Ø 4,5...10 mm; Wartel: M16 X 1,5

Aansluiting



Opmerking : miniatuur-zekering volgens IEC60127-2 sheet 1 ≤ 5 A snel

Diagrammen en curves

functiereserve karakteristiek

