


Fotocel zender

OAS-000A

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



1 afdekplaat

Producteigenschappen

Lichtsoort	infrarood licht
Behuizing	rechthoekig

Toepassingsgebied

Functieprincipe	Gescheiden zender/ontvanger systeem
-----------------	-------------------------------------

Elektrische eigenschappen

Frequentie AC	[Hz]	47...63
Voedingsspanning	[V]	20...250 AC/DC
Max. opgenomen vermogen	[VA]	3,5
Beschermklasse		II
Lichtsoort		infrarood licht
Golflengte	[nm]	880

Uitgangen

Kortsluitbeveiliging	nee
Beschermde tegen overbelasting	nee

Bereik

Zender / ontvanger		zender
Bereik	[m]	< 25
Bereik instelbaar		nee



Fotocel zender

OAS-000A

Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...60
Beschermklasse		IP 65
Toelatingen / testen		
EMC	EN 60947-5-2	
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	0,294
Behuizing		rechthoekig
Afmetingen	[mm]	90 x 30 x 70
Materialen		PPO gemodificeerd
Materiaal optiek		PMMA
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	in bedrijf	1 x LED, groen
Toebehoren		
Leveringsomvang		Montagesteun schroevendraaier
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		
Aansluitklemmen: ...1,5 mm ² ; Kabelmantel: Ø 4,5...10 mm; Wartel: M16 X 1,5		
Aansluiting		

