


Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



- 1 keuzeschakelaar en potentiometer achter de afdekplaat ontvanger in bovenste optiek

Producteigenschappen

Behuizing	rechthoekig
-----------	-------------

Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Functiecontrole-uitgang
Functieprincipe	Gescheiden zender/ontvanger systeem

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...36 DC
Stroomopname [mA]	< 50
Beschermklasse	II
Ompoolbeveiligd	ja

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	licht-/donkerschakelend; (parametreerbaar)
Functiecontrole-uitgang	ja
Stroombelasting [mA]	10
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC	250



Fotocel ontvanger

OAE-FPKG/T/US

Stroombelasting in dual output mode	[mA]	100
Schakelfrequentie DC	[Hz]	300
Kortsluitbeveiliging		ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging		pulserend
Beschermd tegen overbelasting		ja
Tijdfunctie	[s]	0,5...10

Bereik

Zender / ontvanger		ontvanger
Bereik	[m]	< 50
Bereik instelbaar		ja

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...60
Beschermklasse		IP 65

Toelatingen / testen

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B

Mechanische eigenschappen

Behuizing		rechthoekig
Afmetingen	[mm]	90 x 30 x 70
Materialen		PPO gemodificeerd
Materiaal optiek		PMMA

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen
	functie	1 x LED, rood
Bedienelementen		Inschakel- of uitschakelvertraging te selecteren via schuifschakelaar

Toebehoren

Leveringsomvang		Montagesteun schroevendraaier
-----------------	--	----------------------------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------

Elektrische aansluiting


Connector: 1 x M12; codering: A



Fotocel ontvanger

OAE-FPKG/T/US

Aansluiting



2

Functiecontrole-uitgang