


Fotocel zender

OGS-OOKG/US



Producteigenschappen

Lichtsoort	rood licht
Behuizing	cilindrisch schroefdraad

Toepassingsgebied

Functieprincipe	Gescheiden zender/ontvanger systeem
-----------------	-------------------------------------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...30 DC
Stroomopname [mA]	20
Beschermklasse	III
Ompoolbeveiligd	ja
Lichtsoort	rood licht
Golfenlge [nm]	645

Bereik

Zender / ontvanger	zender
Bereik [m]	< 8
Bereik instelbaar	nee
Max. lichtvlek diameter [mm]	600
Lichtvlekafmetingen gelden voor	bij maximale reikwijdte

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...60
Beschermklasse	IP 67; (bij gebruik van de bijbehorende stekker)

Toelatingen / testen

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [jaren]	1899

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	14,3
Behuizing	cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm]	M18 x 1 / L = 44
Schroefdraadtype	M18 x 1

**Fotocel zender**

OGS-00KG/US

Materialen	behuizing: ABS	
Materiaal optiek	PMMA	
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	in bedrijf	1 x LED, groen
Toebehoren		
Leveringsomvang	bevestigingsmoeren: 2	
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M12; codering: A

**Aansluiting**