





Fotocel zender

OGS-OOKG/US/CUBE

Min. procescyclustijd [ms]	2,5	
IO-Link procesdata (cyclisch)	functie	bit lengte
	apparaat status	4
IO-Link functionaliteiten (acyclisch)	applicatie specifieke markering; bedrijfsurenteller	
Ondersteunende DeviceIDs	Bedrijfsaard	DeviceID
	default	1135
Opmerking	Voor extra informatie, bekijk de IOOD.pdf file onder de tab "Downloads"	

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...60
Opslagtemperatuur [°C]	-40...60
Beschermklasse	IP 65; IP 67

Toelatingen / testen

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [jaren]	1011	
UL-goedkeuring	Ta	-25...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	industriële voedingen	Class 2
	File nummer UL	E174191

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	59,5
Behuizing	rechthoekig met M18 schroefdraad
Afmetingen [mm]	52,6 x 19 x 36
Schroefdraadtype	M18 x 1
Materialen	zinkdrukiet; PEI
Materiaal optiek	PMMA
Uitlijning optiek	zijdelingse optiek

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	in bedrijf	1 x LED, groen
----------	------------	----------------

Toebehoren

Leveringsomvang	bevestigingsmoeren: 1
-----------------	-----------------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting


Connector: 1 x M12; codering: A



Fotocel zender

OGS-00KG/US/CUBE

Aansluiting



Diagrammen en curves

functiereserve karakteristiek

