



## Taster fotocel

OGT-HBOA/S/6m

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

# No scale drawing available

## Producteigenschappen

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Lichtsoort | infrarood licht          |
| Behuizing  | cilindrisch schroefdraad |

## Toepassingsgebied

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Functieprincipe | Taster fotocel |
|-----------------|----------------|

## Elektrische eigenschappen

|                  |      |                 |
|------------------|------|-----------------|
| Frequentie AC    | [Hz] | 47...63         |
| Voedingsspanning | [V]  | 20...90 AC/DC   |
| Beschermklasse   |      | II              |
| Lichtsoort       |      | infrarood licht |
| Golflengte       | [nm] | 880             |

## Uitgangen


|                                                    |      |                       |
|----------------------------------------------------|------|-----------------------|
| Uitgangsfunctie                                    |      | Lichtschakelend       |
| Max. spanningsval schakeluitgang DC                | [V]  | 9,5                   |
| Max. spanningsval schakeluitgang AC                | [V]  | 9,5                   |
| Minimale belastingsstroom                          | [mA] | 10                    |
| Max. ruststroom                                    | [mA] | 5                     |
| Continue stroombelasting van schakeluitgang AC     | [mA] | 250                   |
| Continue stroombelasting van schakeluitgang DC     | [mA] | 50                    |
| Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang | [mA] | 900; (10 ms / 0,5 Hz) |
| Schakelfrequentie AC                               | [Hz] | 25                    |
| Schakelfrequentie DC                               | [Hz] | 70                    |



## Taster fotocel

OGT-HBOA/S/6m

|                               |                          |                                                 |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Kortsluitbeveiliging          | nee                      |                                                 |
| Beschermd tegen overbelasting | nee                      |                                                 |
| Bereik                        |                          |                                                 |
| Tastbereik                    | [mm]                     | < 100; (wit papier 200 x 200 mm 90 % reflectie) |
| Omgevingsvariabelen           |                          |                                                 |
| Omgevingstemperatuur          | [°C]                     | -25...80                                        |
| Beschermklasse                | IP 67                    |                                                 |
| Mechanische eigenschappen     |                          |                                                 |
| Behuizing                     | cilindrisch schroefdraad |                                                 |
| Afmetingen                    | [mm]                     | M18 x 1                                         |
| Schroefdraadtype              | M18 x 1                  |                                                 |
| Materialen                    | messing vernikkeld       |                                                 |
| Materiaal optiek              | glas                     |                                                 |
| Aanwijzen / bedienelementen   |                          |                                                 |
| Weergave                      | schakelstatus            | 1 x LED, geel                                   |
| Toebehoren                    |                          |                                                 |
| Leveringsomvang               | bevestigingsmoeren: 2    |                                                 |
| Opmerkingen                   |                          |                                                 |
| Verpakkingseenheid            | 1 stuk                   |                                                 |
| Elektrische aansluiting       |                          |                                                 |
| Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm²  |                          |                                                 |
| Aansluiting                   |                          |                                                 |



BN =           Aderkleuren :  
 BU =           bruin  
                   blauw