




Tasterfotocel met achtergrondonderdrukking

OGH-HPKG/US/90°/100MM



Producteigenschappen		
Lichtsoort		rood licht
Behuizing		cilindrisch schroefdraad
Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen		Achtergrondonderdrukking
Functieprincipe		Taster fotocel
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" volgens cULus)
Stroomopname	[mA]	25
Beschermklasse		II
Ompoolbeveiligd		ja
Lichtsoort		rood licht
Golflengte	[nm]	625
Uitgangen		
Elektrische uitvoering		PNP
Uitgangsfunctie		Lichtschakelend
Max. spanningsval schakeluitgang DC	[V]	2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC	[mA]	200
Schakelfrequentie DC	[Hz]	1000
Kortsluitbeveiliging		ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging		pulserend
Beschermd tegen overbelasting		ja
Bereik		
Tastbereik	[mm]	< 100; (wit papier 200 x 200 mm 90 % reflectie)
Bereik instelbaar		nee
Max. lichtvlek diameter	[mm]	16



Tasterfotocel met achtergrondonderdrukking

OGH-HPKG/US/90°/100MM

Lichtvlekafmetingen gelden voor	bij maximaal tastbereik
---------------------------------	-------------------------

Achtergrondonderdrukking aanwezig	ja
-----------------------------------	----

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...60
---------------------------	----------

Beschermklasse	IP 68
----------------	-------

Toelatingen / testen

EMC	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

	EN 55011	klasse B
--	----------	----------

MTTF [jaren]	541
--------------	-----

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	57,3
-------------	------

Behuizing	cilindrisch schroefdraad
-----------	--------------------------

Afmetingen [mm]	M18 x 1 / L = 65
-----------------	------------------

Schroefdraadtype	M18 x 1
------------------	---------

Materialen	roestvast staal; ABS
------------	----------------------

Materiaal optiek	PMMA
------------------	------

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
----------	---------------	---------------

	in bedrijf	1 x LED, groen
--	------------	----------------

Toebehoren

Leveringsomvang	Moeren: 2
-----------------	-----------

	borgringen: 2
--	---------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M12; codering: A





Tasterfotocel met achtergrondonderdrukking

OGH-HPKG/US/90°/100MM

Aansluiting

