


Tasterfotocel met achtergrondonderdrukking

OHH-HPKG/2M

uitloop artikel

Alternatief artikel: O8H200

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Producteigenschappen

Lichtsoort	rood licht
Behuizing	rechthoekig

Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Achtergrondonderdrukking
Functieprincipe	Taster fotocel

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...30 DC
Stroomopname [mA]	< 20
Beschermklasse	III
Ompoolbeveiligd	ja
Lichtsoort	rood licht
Typ. levensduur [h]	75000
Referentietemperatuur voor levensduur [°C]	25

Uitgangen


Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	Lichtschakelend
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	50
Schakelfrequentie DC [Hz]	800
Kortsluitbeveiliging	ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend
Beschermde tegen overbelasting	ja



Tasterfotocel met achtergrondonderdrukking

OHH-HPKG/2M

Bereik		
Tastbereik	[mm]	1...15; (wit papier 200 x 200 mm 90 % reflectie)
Max. lichtvlek diameter	[mm]	2,5
Lichtvlekafmetingen gelden voor		bij maximaal tastbereik
Achtergrondonderdrukking aanwezig		ja
Reactietijden		
Reactietijd	[s]	< 0,6
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...50
Beschermklasse		IP 67
Toelatingen / testen		
EMC	EN 60947-5-2	
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	28,2
Behuizing		rechthoekig
Afmetingen	[mm]	25,1 x 7,6 x 12,5
Materialen		ABS
Materiaal optiek		PMMA
Uitlijning optiek		zijdelingse optiek
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
	niet gedefinieerd bereik	1 x LED, geel knippert
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		
Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,09 mm ²		
Aansluiting		



Aderkleuren :

BK = zwart

BN = bruin

BU = blauw