




Laserfotocel zender

OJSLOOKG/FO/AS



1 drukknoop



Producteigenschappen

|             |             |
|-------------|-------------|
| Lichtsoort  | rood licht  |
| Laserklasse | 1           |
| Behuizing   | rechthoekig |

Toepassingsgebied

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| Functieprincipe | Gescheiden zender/ontvanger systeem |
|-----------------|-------------------------------------|

Elektrische eigenschappen

|                  |      |            |
|------------------|------|------------|
| Voedingsspanning | [V]  | 10...30 DC |
| Stroomopname     | [mA] | < 12       |
| Beschermklasse   |      | III        |
| Ompoolbeveiligd  |      | ja         |
| Lichtsoort       |      | rood licht |
| Golflengte       | [nm] | 650        |
| Typ. levensduur  | [h]  | 50000      |

Uitgangen

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Beschermd tegen overbelasting | ja |
|-------------------------------|----|



## Laserfotocel zender

OJSLOOKG/FO/AS

| Bereik                          |              |                                                                                                                     |
|---------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zender / ontvanger              |              | zender                                                                                                              |
| Bereik [m]                      |              | < 1                                                                                                                 |
| Bereik instelbaar               |              | nee                                                                                                                 |
| Max. lichtvlek diameter [mm]    |              | 4                                                                                                                   |
| Lichtvlekafmetingen gelden voor |              | bij maximale reikwijdte                                                                                             |
| Omgevingsvariabelen             |              |                                                                                                                     |
| Omgevingstemperatuur [°C]       |              | -10...60                                                                                                            |
| Beschermklasse                  |              | IP 67                                                                                                               |
| Toelatingen / testen            |              |                                                                                                                     |
| EMC                             | EN 60947-5-2 |                                                                                                                     |
| Laserklasse                     |              | 1                                                                                                                   |
| Verwijzing laserklasse          | Pas op!:     | laserlicht                                                                                                          |
|                                 | laserklasse: | 1                                                                                                                   |
|                                 |              | EN / IEC60825-1:2007                                                                                                |
|                                 |              | EN / IEC60825-1:2014                                                                                                |
|                                 |              | Volgens 21 CFR Part 1040 met uitzondering bij afwijkingen in overeenstemming met de Laser Notice nr. 50, juni 2007. |
| MTTF [jaren]                    |              | 918                                                                                                                 |
| Mechanische eigenschappen       |              |                                                                                                                     |
| Gewicht [g]                     |              | 27,85                                                                                                               |
| Behuizing                       |              | rechthoekig                                                                                                         |
| Afmetingen [mm]                 |              | 35 x 24 x 11                                                                                                        |
| Materialen                      |              | behuizing: ABS; houder: zinkdrukgijs; LED-venster: SEPS; drukknop: SEPS                                             |
| Materiaal optiek                |              | glas                                                                                                                |
| Uitlijning optiek               |              | frontzijdig optiek                                                                                                  |
| Aanwijzen / bedienelementen     |              |                                                                                                                     |
| Weergave                        | in bedrijf   | 1 x LED, groen                                                                                                      |
| Toebehoren                      |              |                                                                                                                     |
| Leveringsomvang                 |              | Bevestigingsclip: 1, E20964                                                                                         |
|                                 |              | bevestigingsschroeven: 2 x M3 x 16                                                                                  |
|                                 |              | veerringen: 2                                                                                                       |
|                                 |              | Moeren: 2                                                                                                           |
| Opmerkingen                     |              |                                                                                                                     |
| Opmerkingen                     |              | bedrijfsspanning "supply class 2" volgens cULus                                                                     |
| Verpakkingseenheid              |              | 1 stuk                                                                                                              |

## Laserfotocel zender

OJSLOOKG/FO/AS

### Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M8; codering: A



### Aansluiting

