


Fotocel zender

OJS-OOKG/SO



1 Knop zonder functie



Producteigenschappen

Lichtsoort	rood licht
Behuizing	rechthoekig

Toepassingsgebied

Functieprincipe	Gescheiden zender/ontvanger systeem
-----------------	-------------------------------------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	10...30 DC
Stroomopname	[mA]	< 19
Beschermklasse		III
Ompoolbeveiligd		ja
Lichtsoort		rood licht
Golflengte	[nm]	660

Uitgangen

Beschermd tegen overbelasting	ja
-------------------------------	----

Bereik

Zender / ontvanger	zender
Bereik [m]	< 10



Fotocel zender

OJS-00KG/SO

Max. lichtvlek diameter [mm]	1000
Lichtvlekafmetingen gelden voor	bij maximale reikwijdte

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...60
Beschermklasse	IP 67

Toelatingen / testen

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [jaren]	1764

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	71,5
Behuizing	rechthoekig
Afmetingen [mm]	35 x 11 x 24
Materialen	behuizing: ABS; houder: zinkdrukgiets; LED-venster: SEPS; drukknop: SEPS
Materiaal optiek	glas
Uitlijning optiek	zijdelingse optiek

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	in bedrijf	1 x LED, groen
----------	------------	----------------

Toebehoren

Leveringsomvang	Bevestigingsclip: 1, E20964
	bevestigingsschroeven: 2 x M3 x 16
	veerringen: 2
	Moeren: 2


Opmerkingen

Opmerkingen	bedrijfsspanning "supply class 2" volgens cULus
Verpakkingseenheid	1 stuk

Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,14 mm²

Aansluiting



BN = Aderkleuren :
 BU = bruin
 blauw