




Taster fotocel

OJB-FPKG/FO/0,15M/US



1 drukknoop



Producteigenschappen		
Lichtsoort		rood licht
Behuizing		rechthoekig
Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen		Vergulde contacten
Functieprincipe		Taster fotocel
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	10...30 DC
Stroomopname	[mA]	< 22
Beschermklasse		III
Ompoolbeveiligd		ja
Lichtsoort		rood licht
Golflengte	[nm]	660
Uitgangen		
Elektrische uitvoering		PNP
Uitgangsfunctie		licht-/donkerschakelend; (programmeerbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC	[V]	2,5



Taster fotocel

OJB-FPKG/FO/0,15M/US

Continue stroombelasting van	[mA]	200	
schakeluitgang DC			
Schakelfrequentie DC	[Hz]	2000	
Kortsluitbeveiliging		ja	
Uitvoering kortsluitbeveiliging		pulserend	
Beschermd tegen overbelasting		ja	
Bereik			
Tastbereik	[mm]	1...600; (wit papier 200 x 200 mm 90 % reflectie)	
Bereik instelbaar		ja	
Max. lichtvlek diameter	[mm]	60	
Lichtvlekafmetingen gelden voor		bij maximaal tastbereik	
Omgevingsvariabelen			
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...60	
Beschermklasse		IP 67	
Toelatingen / testen			
EMC		EN 60947-5-2	
MTTF	[jaren]	867	
Mechanische eigenschappen			
Gewicht	[g]	54,4	
Behuizing		rechthoekig	
Afmetingen	[mm]	35 x 24 x 11	
Materialen		behuizing: ABS; houder: zinkdrukgiet; LED-venster: SEPS; drukknop: SEPS	
Materiaal optiek		glas	
Uitlijning optiek		frontzijdig optiek	
Aanwijzen / bedienelementen			
Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel	
	in bedrijf	1 x LED, groen	
	functie	1 x LED, rood	
Elektronische vergrendeling		ja	
Toebehoren			
Leveringsomvang		Bevestigingsclip: 1, E20964	
		bevestigingsschroeven: 2 x M3 x 16	
		veerringen: 2	
		Moeren: 2	
Opmerkingen			
Opmerkingen		bedrijfsspanning "supply class 2" volgens cULus	
Verpakkingseenheid		1 stuk	

Taster fotocel

OJB-FPKG/FO/0,15M/US


Elektrische aansluiting

Kabel: 0,15 m, PUR

Connector: 1 x M12; codering: A; Behuizing: Hytrel 8068; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Contactpinnen: verguld



Aansluiting



2

Teach

Taster fotocel

OJB-FPKG/FO/0,15M/US

Diagrammen en curves

functiereserve karakteristiek

