




Reflector fotocel

OJP-FPKG/FO/0,15M/US



1 Knop zonder functie



Producteigenschappen

Lichtsoort	rood licht
Behuizing	rechthoekig

Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Vergulde contacten; polarisatiefilter
Functieprincipe	Reflector fotocel

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	10...30 DC
Stroomopname	[mA]	< 22
Beschermklasse		III
Ompoolbeveiligd		ja
Lichtsoort		rood licht
Golflengte	[nm]	660

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	licht-/donkerschakelend; (programmeerbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC	[V] 2,5



Reflector fotocel

OJP-FPKG/FO/0,15M/US

Continue stroombelasting van [mA]	200
schakeluitgang DC	
Schakelfrequentie DC [Hz]	2000
Kortsluitbeveiliging	ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend
Beschermde tegen overbelasting	ja

Bereik	
Bereik op prisma reflector [m]	0...2; (Prisma reflector Ø 80 E20005)
Bereik instelbaar	ja
Max. lichtvlek diameter [mm]	64
Lichtvlekafmetingen gelden voor	bij maximale reikwijdte
Polarisatiefilter beschikbaar	ja

Omgevingsvariabelen	
Omgevingstemperatuur [°C]	-25...60
Beschermklasse	IP 67

Toelatingen / testen	
EMC	EN 60947-5-2
MTTF [jaren]	867

Mechanische eigenschappen	
Gewicht [g]	54,3
Behuizing	rechthoekig
Afmetingen [mm]	35 x 24 x 11
Materialen	behuizing: ABS; houder: zinkdrukgiets; LED-venster: SEPS; drukknop: SEPS
Materiaal optiek	glas
Uitlijning optiek	frontzijdig optiek

Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen
	functie	1 x LED, rood
Elektronische vergrendeling	ja	

Toebehoren	
Leveringsomvang	Bevestigingsclip: 1, E20964
	bevestigingsschroeven: 2 x M3 x 16
	veerringen: 2
	Moeren: 2

Opmerkingen	
Opmerkingen	bedrijfsspanning "supply class 2" volgens cULus
Verpakkingseenheid	1 stuk

Reflector fotocel

OJP-FPKG/FO/0,15M/US


Elektrische aansluiting

Kabel: 0,15 m, PUR

Connector: 1 x M12; codering: A; Behuizing: Hytrel 8068; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Contactpinnen: verguld



Aansluiting



2

Teach



Reflector fotocel

OJP-FPKG/FO/0,15M/US

Diagrammen en curves

functiereserve karakteristiek

