


Fotocel ontvanger

OJE-FPKG/FO/0,15M/US

uitloop artikel

Alternatief artikel: OJ5109

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



1 Knop zonder functie



Producteigenschappen

Lichtsoort	rood licht
Behuizing	rechthoekig

Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Vergulde contacten
Functieprincipe	Gescheiden zender/ontvanger systeem

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	10...30 DC
Stroomopname	[mA]	< 12
Beschermklasse		III
Ompoolbeveiligd		ja
Lichtsoort		rood licht
Golflengte	[nm]	660



Fotocel ontvanger

OJE-FPKG/FO/0,15M/US

Uitgangen		
Elektrische uitvoering	PNP	
Uitgangsfunctie	licht-/donkerschakelend; (programmeerbaar)	
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	2,5	
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	200	
Schakelfrequentie DC [Hz]	1200	
Kortsluitbeveiliging	ja	
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend	
Beschermd tegen overbelasting	ja	
Bereik		
Zender / ontvanger	ontvanger	
Bereik [m]	< 10	
Bereik instelbaar	ja	
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur [°C]	-25...60	
Beschermklasse	IP 67	
Toelatingen / testen		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [jaren]	968	
Mechanische eigenschappen		
Gewicht [g]	54,8	
Behuizing	rechthoekig	
Afmetingen [mm]	35 x 24 x 11	
Materialen	behuizing: ABS; houder: zinkdrukgiets; LED-venster: SEPS; drukknop: SEPS	
Materiaal optiek	glas	
Uitlijning optiek	frontzijdig optiek	
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen
	functie	1 x LED, rood
Elektronische vergrendeling	ja	
Toebehoren		
Leveringsomvang	Bevestigingsclip: 1, E20964	
	bevestigingsschroeven: 2 x M3 x 16	
	veerringen: 2	
	Moeren: 2	
Opmerkingen		
Opmerkingen	bedrijfsspanning "supply class 2" volgens cULus	
Verpakkingseenheid	1 stuk	

Fotocel ontvanger

OJE-FPKG/FO/0,15M/US


Elektrische aansluiting

Kabel: 0,15 m, PUR

Connector: 1 x M12; codering: A; Behuizing: Hytrel 8068; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Contactpinnen: verguld



Aansluiting



2 Teach



Fotocel ontvanger

OJE-FPKG/FO/0,15M/US

Diagrammen en curves

functiereserve karakteristiek

