



Fotocel ontvanger

OJE-FPKG/FO/0,15M/US



1 Knop zonder functie



| Producteigenschappen                   |      |                                            |
|----------------------------------------|------|--------------------------------------------|
| Lichtsoort                             |      | rood licht                                 |
| Behuizing                              |      | rechthoekig                                |
| Toepassingsgebied                      |      |                                            |
| Bijzondere eigenschappen               |      | Vergulde contacten                         |
| Functieprincipe                        |      | Gescheiden zender/ontvanger systeem        |
| Elektrische eigenschappen              |      |                                            |
| Voedingsspanning                       | [V]  | 10...30 DC                                 |
| Stroomopname                           | [mA] | < 12                                       |
| Beschermklasse                         |      | III                                        |
| Ompoolbeveiligd                        |      | ja                                         |
| Lichtsoort                             |      | rood licht                                 |
| Golflengte                             | [nm] | 660                                        |
| Uitgangen                              |      |                                            |
| Elektrische uitvoering                 |      | PNP                                        |
| Uitgangsfunctie                        |      | licht-/donkerschakelend; (programmeerbaar) |
| Max. spanningsval<br>schakeluitgang DC | [V]  | 2,5                                        |



## Fotocel ontvanger

OJE-FPKG/FO/0,15M/US

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Continue stroombelasting van [mA] | 200       |
| schakeluitgang DC                 |           |
| Schakelfrequentie DC [Hz]         | 1200      |
| Kortsluitbeveiliging              | ja        |
| Uitvoering kortsluitbeveiliging   | pulserend |
| Beschermd tegen overbelasting     | ja        |

### Bereik

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Zender / ontvanger | ontvanger |
| Bereik [m]         | < 10      |
| Bereik instelbaar  | ja        |

### Omgevingsvariabelen

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Omgevingstemperatuur [°C] | -25...60 |
| Beschermklasse            | IP 67    |

### Toelatingen / testen

|              |              |
|--------------|--------------|
| EMC          | EN 60947-5-2 |
| MTTF [jaren] | 968          |

### Mechanische eigenschappen

|                   |                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Gewicht [g]       | 40,55                                                                    |
| Behuizing         | rechthoekig                                                              |
| Afmetingen [mm]   | 35 x 24 x 11                                                             |
| Materialen        | behuizing: ABS; houder: zinkdrukgiets; LED-venster: SEPS; drukknop: SEPS |
| Materiaal optiek  | glas                                                                     |
| Uitlijning optiek | frontzijdig optiek                                                       |

### Aanwijzen / bedienelementen

|                             |               |                |
|-----------------------------|---------------|----------------|
| Weergave                    | schakelstatus | 1 x LED, geel  |
|                             | in bedrijf    | 1 x LED, groen |
|                             | functie       | 1 x LED, rood  |
| Elektronische vergrendeling | ja            |                |

### Toebehoren

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Leveringsomvang | Bevestigingsclip: 1, E20964        |
|                 | bevestigingsschroeven: 2 x M3 x 16 |
|                 | veerringen: 2                      |
|                 | Moeren: 2                          |

### Opmerkingen

|                    |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| Opmerkingen        | bedrijfsspanning "supply class 2" volgens cULus |
| Verpakkingseenheid | 1 stuk                                          |

## Fotocel ontvanger

OJE-FPKG/FO/0,15M/US


### Elektrische aansluiting

Kabel: 0,15 m, PVC

Connector: 1 x M12; codering: A; Behuizing: Hytrel 8068; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Contactpinnen: verguld



### Aansluiting



2

Teach

## Diagrammen en curves

functiereserve karakteristiek

