



Fotocel zender

OJS-OOKG/FO/AS



1 Knop zonder functie



Producteigenschappen		
Lichtsoort		infrarood licht
Behuizing		rechthoekig
Toepassingsgebied		
Functieprincipe		Gescheiden zender/ontvanger systeem
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	10...30 DC
Stroomopname	[mA]	< 19
Beschermklasse		III
Ompoolbeveiligd		ja
Lichtsoort		infrarood licht
Golflengte	[nm]	880
Uitgangen		
Beschermd tegen overbelasting		ja
Bereik		
Zender / ontvanger		zender



Fotocel zender

OJS-OOKG/FO/AS

Bereik	[m]	< 5
--------	-----	-----

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...60
----------------------	------	----------

Beschermklasse		IP 67
----------------	--	-------

Toelatingen / testen

EMC		EN 60947-5-2
-----	--	--------------

MTTF	[jaren]	1759
------	---------	------

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	26,6
---------	-----	------

Behuizing		rechthoekig
-----------	--	-------------

Afmetingen	[mm]	35 x 24 x 11
------------	------	--------------

Materialen		behuizing: ABS; houder: zinkdrukgiets; LED-venster: SEPS; drukknop: SEPS
------------	--	--

Materiaal optiek		glas
------------------	--	------

Uitlijning optiek		frontzijdig optiek
-------------------	--	--------------------

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	in bedrijf	1 x LED, groen
----------	------------	----------------

Toebehoren

Leveringsomvang		Bevestigingsclip: 1, E20964
-----------------	--	-----------------------------

bevestigingsschroeven: 2 x M3 x 16

veerringen: 2

Moeren: 2

Opmerkingen

Opmerkingen		bedrijfsspanning "supply class 2" volgens cULus
-------------	--	---

Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M8; codering: A





Fotocel zender

OJS-00KG/FO/AS

Aansluiting

