


Fotocel ontvanger

OJE-DPKG/SO/AS



Producteigenschappen

Behuizing	rechthoekig
-----------	-------------

Toepassingsgebied

Functieprincipe	Gescheiden zender/ontvanger systeem
-----------------	-------------------------------------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...30 DC
Stroomopname [mA]	< 10
Beschermklasse	III
Ompoolbeveiligd	ja

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	Donkerschakelend
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	200
Schakelfrequentie DC [Hz]	1000
Kortsluitbeveiliging	ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend
Beschermde tegen overbelasting	ja

Fotocel ontvanger

OJE-DPKG/SO/AS

Bereik		
Zender / ontvanger		ontvanger
Bereik [m]		< 10
Bereik instelbaar		nee
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur [°C]		-25...60
Beschermklasse		IP 67
Toelatingen / testen		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [jaren]		1152
Mechanische eigenschappen		
Gewicht [g]		15
Behuizing		rechthoekig
Afmetingen [mm]		35 x 11 x 24
Materialen		ABS; SEPS
Materiaal optiek		PMMA
Uitlijning optiek		zijdelingse optiek
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
Opmerkingen		
Opmerkingen		bedrijfsspanning "supply class 2" volgens cULus
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		
Connector: 1 x M8; codering: A		



Aansluiting

