




Tasterfotocel met achtergrondonderdrukking

OJH-HPKG/SO/AS



ontvanger in bovenste optiek
zender in onderste deel



Producteigenschappen		
Lichtsoort		rood licht
Behuizing		rechthoekig
Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen		Achtergrondonderdrukking
Functieprincipe		Taster fotocel
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning [V]		10...30 DC
Stroomopname [mA]		25
Beschermklasse		III
Ompoolbeveiligd		ja
Lichtsoort		rood licht
Golflengte [nm]		660
Uitgangen		
Elektrische uitvoering		PNP
Uitgangsfunctie		Lichtschakelend
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]		2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]		200



Tasterfotocel met achtergrondonderdrukking

OJH-HPKG/SO/AS

Schakelfrequentie DC	[Hz]	1000
Kortsluitbeveiliging		ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging		pulserend
Beschermd tegen overbelasting		ja

Bereik		
Tastbereik	[mm]	< 100; (vast ingesteld)
Bereik instelbaar		nee
Max. lichtvlek diameter	[mm]	13
Lichtvlekafmetingen gelden voor		bij maximaal tastbereik
Achtergrondonderdrukking aanwezig		ja

Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...60
Beschermklasse		IP 67

Toelatingen / testen		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[jaren]	551

Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	15,7
Behuizing		rechthoekig
Afmetingen	[mm]	35 x 11 x 24
Materialen		ABS; SEPS
Materiaal optiek		PMMA
Uitlijning optiek		zijdelingse optiek

Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel

Opmerkingen		
Opmerkingen		bedrijfsspanning "supply class 2" volgens cULus
Verpakkingseenheid		1 stuk

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M8; codering: A



Tasterfotocel met achtergrondonderdrukking

OJH-HPKG/SO/AS

Aansluiting

