




Taster fotocel

OKT-FPKG/US-100

uitloop artikel

Alternatief artikel: O6T201
Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Producteigenschappen		
Behuizing		rechthoekig
Toepassingsgebied		
Functieprincipe		Taster fotocel
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	10...50 DC
Stroomopname	[mA]	30; ((24 V))
Beschermklasse		III
Ompoolbeveiligd		ja
Uitgangen		
Elektrische uitvoering		PNP
Uitgangsfunctie		licht-/donkerschakelend; (programmeerbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC	[V]	2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC	[mA]	250
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang	[mA]	250
Schakelfrequentie DC	[Hz]	50
Kortsluitbeveiliging		ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging		pulserend

**Taster fotocel**

OKT-FPKG/US-100

Beschermd tegen overbelasting	ja
-------------------------------	----

Bereik

Tastbereik [mm]	0...500; (Taster fotocel)
Bereik instelbaar	ja

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	0...60
Beschermklasse	IP 65

Toelatingen / testen

EMC	IEC 801-2	Level 4
	IEC 801-3	Level 2
	IEC 801-4	Level 3
	IEC 255-5	Level 2
MTTF [jaren]	535	

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	65,8	
Behuizing	rechthoekig	
Materialen	PPO gemodificeerd	
Uitlijning optiek	zijdelingse optiek	

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
----------	---------------	---------------

Toebehoren

Leveringsomvang	schroevendraaier	
	bevestigingsschroeven: 2 x M4 x 25	
	onderleggingen: 2	
	veerringen: 2	
	Moeren: 2	

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk	
--------------------	--------	--

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M12; codering: A



Taster fotocel

OKT-FPKG/US-100

Aansluiting

