


Fiberoptiek-versterker

OOF-FNKG/M16/KL6

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



1 bevestiging op DIN rail



Producteigenschappen

Lichtsoort	rood licht
Behuizing	rechthoekig

Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Functiecontrole-uitgang
--------------------------	-------------------------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	12...36 DC
Stroomopname	[mA]	50; ((24 V))
Max. opgenomen vermogen	[VA]	1,2
Beschermklasse		III
Ompoolbeveiligd		ja
Lichtsoort		rood licht
Golflengte	[nm]	630

Uitgangen

Elektrische uitvoering	NPN
------------------------	-----



Fiberoptiek-versterker

OOF-FNKG/M16/KL6

Uitgangsfunctie		licht-/donkerschakelend; (programmeerbaar)	
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]		2	
Functiecontrole-uitgang		ja	
Stroombelasting functiecontrole uitgang [mA]		200	
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]		200	
Schakelfrequentie DC [Hz]		1000	
Verwijzing op de schakelfrequentie [Hz]		typisch	
Kortsluitbeveiliging		ja	
Uitvoering kortsluitbeveiliging		pulserend	
Beschermd tegen overbelasting		ja	
Tijdfunctie [s]		0,001...0,1	
Bereik			
Bereik [m]		< 3,8; (Gescheiden zender/ontvanger systeem)	
Tastbereik [mm]		0...300; (Taster fotocel)	
Bereik instelbaar		ja	
Software / programmering			
Instelmogelijkheden		automatische en manuele schakelpuntinstelling; logische verknoping AND / OR; tweede schakelpunt	
Omgevingsvariabelen			
Omgevingstemperatuur [°C]		-20...60	
Beschermklasse		IP 65	
Toelatingen / testen			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	klasse B
Mechanische eigenschappen			
Gewicht [g]		528,4	
Behuizing		rechthoekig	
Afmetingen [mm]		76,5 x 92,4 x 70,7	
Aantal kanalen		6	
Fiberaansluiting		FE-11 / FT-11	
Materialen		behuizing: ABS; display weergave: PMMA; LED-venster: SEPS; kap: zinkdruk giet kunststofgecoat (PA)	
Uitlijning optiek		zijdelingse optiek	
Aanwijzen / bedienelementen			
Weergave			grafisch LCD-display, verdraaiing van de displayweergave met 180° is mogelijk
		schakelstatus	6 x LED, geel
Elektronische vergrendeling		ja	
Toebehoren			
Leveringsomvang		DIN-rail: 1 x 81 mm. EN 60715	



Fiberoptiek-versterker

OO5-FNKG/M16/KL6


Opmerkingen

Opmerkingen	bedrijfsspanning "supply class 2" volgens cULus
Verpakkingseenheid	1 stuk


Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M16

Elektrische aansluiting - Aansluiting



Aansluiting



E: Out 1
P: Out 2
S: Out 3
G: Out 4
C: Out 5
T: Out 6

O Functiecontrole-uitgang