




Fotocel ontvanger

ORE-V



Producteigenschappen

Lichtsoort	infrarood licht
Behuizing	rechthoekig

Toepassingsgebied

Functieprincipe	Gescheiden zender/ontvanger systeem
-----------------	-------------------------------------

Elektrische eigenschappen

Aansluiting aan schakelversterkers	ja
Schakelversterkers	Aansluiting aan schakelversterkers OV5012, OV0010
Lichtsoort	infrarood licht
Golflengte [nm]	950

Uitgangen

Kortsluitbeveiliging	nee
Beschermde tegen overbelasting	nee

Bereik

Zender / ontvanger	ontvanger
Bereik [m]	< 2

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-20...80
Beschermklasse	IP 67

Toelatingen / testen

MTTF [jaren]	49633
--------------	-------



Fotocel ontvanger

ORE-V

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	59
Behuizing		rechthoekig
Materialen		PPO gemodificeerd
Uitlijning optiek		zijdelingse optiek

Toebehoren

Leveringsomvang	Montagesteun: 1, E20212
-----------------	-------------------------


Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m; 1 x 0,14 mm²

Aansluiting



WH = Aderkleuren :
screen = wit
 afscherming