


Reflector fotocel

OSR-FBOA/T

uitloop artikel

Alternatief artikel: OS0025

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



- 1 potentiometer timer
2 potentiometer gevoeligheid
ontvanger in bovenste optiek
zender in onderste deel



Producteigenschappen

Lichtsoort	infrarood licht
Behuizing	rechthoekig

Toepassingsgebied

Functieprincipe	Reflector fotocel
-----------------	-------------------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	20...250 AC/DC
Beschermklasse	II
Ompoolbeveiligd	nee
Lichtsoort	infrarood licht
Golflengte [nm]	950

Uitgangen

Uitgangsfunctie	licht-/donkerschakelend; (programmeerbaar)
Minimale belastingsstroom [mA]	15
Max. ruststroom [mA]	8
Continue stroombelasting van schakeluitgang AC [mA]	250; (350 (...50 °C))
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	250; (350 (...50 °C))



Reflector fotocel

OSR-FBOA/T

Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang	[mA]	2200; (10 ms / 0,5 Hz)
Schakelfrequentie AC	[Hz]	250
Schakelfrequentie DC	[Hz]	250
Kortsluitvast		nee
Beschermd tegen overbelasting		nee
Bereik		
Bereik op prisma reflector	[m]	10; (Prisma reflector Ø 80 E20005)
Bereik instelbaar		ja
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...80
Beschermklasse		IP 65
Toelatingen / testen		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[jaren]	261
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	264,8
Behuizing		rechthoekig
Afmetingen	[mm]	80 x 28 x 95
Materialen		PPO gemodificeerd
Materiaal optiek		glas
Uitlijning optiek		zijdelingse optiek
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
Elektrische aansluiting		
Vereiste bescherming		miniatur-zekering volgens IEC60127-2 sheet 1; ≤ 2 A; snel
Toebehoren		
Leveringsomvang		Montagesteun: 1, E20210 schroevendraaier
Opmerkingen		
Opmerkingen		Aanbeveling: na een kortsluiting de sensor testen op juiste werking.
Verpakkingseenheid		1 stuk


Reflector fotocel

OSR-FBOA/T

Elektrische aansluiting

Aansluitklemmen: ...1,5 mm²; Wartel: M20 X 1,5

Aansluiting



Opmerking : miniatuur-zekering volgens IEC60127-2 sheet 1 $\leq$ 2 A snel