


Fotocel ontvanger

OTE-FPKG/24V/6M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



1 potentiometer
ontvanger in onderste optiek

Producteigenschappen

Behuizing rechthoekig

Toepassingsgebied

Functieprincipe Gescheiden zender/ontvanger systeem

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V] 18...36 DC

Stroomopname [mA] 30; ((24 V))

Beschermklasse II

Ompoolbeveiligd ja

Uitgangen

Elektrische uitvoering PNP

Uitgangsfunctie licht-/donkerschakelend; (parametreerbaar)

Max. spanningsval schakeluitgang DC 2,5

Continue stroombelasting van schakeluitgang DC 100

Schakelfrequentie DC 100

Kortsluitbeveiliging ja

Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend

Beschermd tegen overbelasting ja

Bereik

Zender / ontvanger ontvanger

Bereik [m] < 10



Fotocel ontvanger

OTE-FPKG/24V/6M

Bereik instelbaar	ja
-------------------	----

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-10...50
Beschermklasse	IP 67

Toelatingen / testen

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B

Mechanische eigenschappen

Behuizing	rechthoekig
Afmetingen [mm]	75 x 19 x 30
Materialen	PBT
Materiaal optiek	PMMA

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen



Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Aansluiting



Aderkleuren :

BN = bruin

BU = blauw

BK = zwart