



Fiberoptiek-versterker

OUF-HPKG



Producteigenschappen

Lichtsoort	infrarood licht
Behuizing	rechthoekig

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	10...36 DC
Stroomopname	[mA]	35; ((24 V))
Beschermklasse		II
Ompoolbeveiligd		ja
Lichtsoort		infrarood licht
Golflengte	[nm]	880

Uitgangen

Elektrische uitvoering		PNP
Uitgangsfunctie		Lichtschakelend
Max. spanningsval schakeluitgang DC	[V]	2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC	[mA]	250
Schakelfrequentie DC	[Hz]	100
Kortsluitbeveiliging		ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging		pulserend
Beschermd tegen overbelasting		ja

Bereik

Bereik	[m]	< 0,12; (Gescheiden zender/ontvanger systeem)
Tastbereik	[mm]	< 40; (Taster fotocel)
Bereik instelbaar		ja

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...80
Beschermklasse		IP 65


Toelatingen / testen

EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[jaren]	653

**Fiberoptiek-versterker**

OUF-HPKG

Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	152
Behuizing		rechthoekig
Afmetingen	[mm]	28 x 16 x 56
Materialen		PPO gemodificeerd
Uitlijning optiek		zijdelingse optiek
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
Toebehoren		
Leveringsomvang	Montagesteun: 1, E20211 schroevendraaier	
Opmerkingen		
Opmerkingen	Lichtschakelend komt overeen bij zender-/ontvangeroptieken met de uitgangsfunctie "verbreekcontact" komt overeen bij tasteroptieken met de uitgangsfunctie "maakcontact"	
Verpakkingseenheid	1 stuk	
Elektrische aansluiting		
Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²		
Aansluiting		



	Aderkleuren :
BN =	bruin
BU =	blauw
BK =	zwart

Diagrammen en curves

functiereserve karakteristiek

