


Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

**Elektrische eigenschappen**

Voedingsspanning	[V]	10...55 DC
Stroomopname	[mA]	40; (24 V)

Uitgangen

Totaal aantal uitgangen	1
Elektrische uitvoering	PNP/NPN
Uitgangsfunctie	licht-/donkerschakelend; (parametreerbaar)
Schakelfrequentie DC [Hz]	100

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	0...70
Beschermklasse		IP 40
Beschermklasse aansluitklemmen		IP 20

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	135,5
Behuizing		behuizing voor DIN rail
Materialen		PBT

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	1 x LED, rood
	Instelhulp	1 x LED, geel


Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Aansluitklemmen: 12 x ...2,5 mm²

Aansluiting



- 1 spersignaal
- 2 zender
- 3 ontvanger
- 4 Uitgangsfunctie
- OUT Transistoruitgangen