


Fotocel zender

OWS-00KG

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: OJ5008

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



zender in onderste deel

Producteigenschappen

Lichtsoort	rood licht
Behuizing	rechthoekig

Toepassingsgebied

Functieprincipe	Gescheiden zender/ontvanger systeem
-----------------	-------------------------------------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	10...36 DC
Stroomopname	[mA]	15; ((36 V))
Ompoolbeveiligd		ja
Lichtsoort		rood licht
Golflengte	[nm]	660

Uitgangen

Beschermd tegen overbelasting	ja
-------------------------------	----

Bereik

Zender / ontvanger		zender
Bereik	[m]	< 4
Max. lichtvlek diameter	[mm]	320
Lichtvlekafmetingen gelden voor		bij maximale reikwijdte

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...60
Beschermklasse		IP 67

Toelatingen / testen

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B



Fotocel zender

OWS-OOKG

Mechanische eigenschappen

Behuizing	rechthoekig
Afmetingen [mm]	36 x 60 x 10
Materialen	ABS glasvezelversterkt
Materiaal optiek	PMMA

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	in bedrijf	1 x LED, groen
----------	------------	----------------


Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,14 mm²

Aansluiting



BN = Aderkleuren :
 BU = bruin
 blauw