

IO-Link-parametreersoftware

LR DEVICE (USB Stick)

uitloop artikel

Alternatief artikel: QMP010

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied

Applicatie

On- en Offline-parametrering van IO-Link-apparaten

Functie

parametrering van IO-Link-apparaten en ifm IO-Link-masters; grafische weergave van proceswaarden voor apparaat configuratie en diagnose; IODD-management

Software / programmering

Taal

Duits; Engels; Spaans; Frans; Italiaans; Japans; Koreaans; Portugees; Russisch; Chinees

Datadrager

USB-stick

Aard van de licentie

enkelvoudige licentie

Licentieklasse

volledige versie

Systeemeisen

Min. CPU-cyclus

2 GHz

Min. aantal CPU-kernen

2

Min. RAM

2 GB

Min. geheugen harde schijf

5 GB

Min. grafische resolutie

1680 x 1050

Benodigde interface

LAN Adapter - RJ45; USB

Bedrijfsstelsel

Microsoft Windows 8.1; Microsoft Windows 10; Microsoft Windows Server 2012; Microsoft Windows Server 2012 R2; Microsoft Windows Server 2016

Webbrowser

Google Chrome; Mozilla Firefox; Microsoft Internet Explorer 11; Microsoft Edge

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

145