



Hardware voor het bedienen van moneo in de productieomgeving

moneo appliance QHA210

licenties die nodig zijn voor de werking van moneo-producten moeten afzonderlijk worden besteld

Technical drawing of the QHA210 appliance. The front view shows a vertical unit with a width of 105 and a height of 150. The side view shows a width of 35. The rear view shows various ports and components numbered 1 through 9. The components are: 1. Status-LED, 2. aan-/uitschakelaar, 3. USB 3.0 x 3, 4. USB 2.0 x 1, 5. ethernet aansluiting A, 6. ethernet aansluiting B, 7. Displaypoort-interface x 2, 8. industriële voedingen, 9. aarding.

- 1 Status- LED
- 2 aan- /uitschakelaar
- 3 USB 3.0 x 3
- 4 USB 2.0 x 1
- 5 ethernet aansluiting A
- 6 ethernet aansluiting B
- 7 Displaypoort-interface x 2
- 8 industriële voedingen
- 9 aarding

Toepassingsgebied	
Applicatie	IT-hardware voorde werking van moneo beschikbaar stellen van opslagcapaciteit en rekenkracht moneo-software vooraf geïnstalleerd eenvoudig in bedrijf te nemen zonder IT-expertise
Onderhoudsbeschrijving	inclusief appliance management system (AMS) voor configuratie en onderhoud
Compatibiliteit	onafhankelijk van de IT-infrastructuur in te zetten is op ieder moment in het IT-netwerk te integreren
Connectiviteit	interface voor sensoren en IT-netwerk
Onderhoud en service	geïntegreerde update-, backup- en servicefunctionaliteiten via Appliance Management System



Hardware voor het bedienen van moneo in de productieomgeving

moneo appliance QHA210

Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	10...36 DC
Opgenomen vermogen	[W]	21; (maximaal: 47)
Uitgangen		
Aantal video-uitgangen		2; (DisplayPort)
Software / programmering		
Taal		Engels
Licentie bijgesloten		appliance management system (AMS)
Opmerking voor licentie		hardware-gebonden; licenties die nodig zijn voor de werking van moneo-producten moeten afzonderlijk worden besteld
Bedrijfsstelsel		Debian Linux 10
Systeemeisen		
Webbrowser		Google Chrome; Mozilla Firefox; (ondersteunde versies: zie huidige release-opmerkingen)
Interfaces		
Communicatie interface		Ethernet; USB
Aantal Ethernet-interfaces		2; (Gbit)
Aantal USB-interfaces		4; (3 x USB 3.0; 1 x USB 2.0 Type A)
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	0...70
Opslagtemperatuur	[°C]	-20...60
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid	[%]	95; (40 °C niet condenserend)
Beschermklasse		IP 40
Toelatingen / testen		
Schokbestendigheid	IEC60068-2-27	50 g 11 ms
Trillingsbestendigheid	IEC 60068-2-6	4 Grms / 10...500 Hz
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	1269,2
Afmetingen	[mm]	35 x 105 x 150
Hardware		
Processor		Intel Atom E3940 Quad Core
TPM-Chip		V 2.0
BIOS		AMI UEFI (128 Mbit)
Werkgeheugen		8 GB
Massa data-opslag		256 GB SSD
Opmerkingen		
N.B.		licenties die nodig zijn voor de werking van moneo-producten moeten afzonderlijk worden besteld
Verpakkingseenheid		1 stuk