




Licentie voor het besturingssysteem van de softwareproducten

moneo OS License

moneo|OS



Toepassingsgebied

Applicatie	voor de bediening van alle moneo-module en -Apps
Apparaatmanagement	Eenvoudige registratie van apparaten via netwerkzoekopdracht of IP-adres fabrikantonafhankelijk beheer van IODDs
Datamanagement	creëren van informatie door grafische modellering en berekening van de proceswaarden modelleren met behulp van wiskundige en logische bouwstenen eenvoudige integratie van Calculated Values in het moneo-systeem
Gebruikersmanagement	toewijzen van gebruikersrollen en -rechten creëren van gebruikersgroepen
Licentiemanagement	toevoegen en beheren van moneo-licenties uitbreiden licenties continu mogelijk

Software / programmering

Taal	Duits; Engels; Frans; Italiaans; Spaans; Portugees; Chinees; Japans; Koreaans; Russisch
------	---



Licentie voor het besturingssysteem van de softwareproducten

moneo OS License

Datadrager	download
Aard van de licentie	enkelvoudige licentie
Licentieklasse	volledige versie

Systeemeisen

Min. CPU-cyclus	2,3 GHz
Min. aantal CPU-kernen	4
Min. RAM	8 GB
Min. grafische resolutie	1920 x 1080
Benodigde interface	USB; LAN Adapter - RJ45
Netwerkkkaart	Ethernet 1 Gbit
Netwerkprotocol	Ethernet TCP/IP
Bedrijfsysteem	Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2; (alleen versies binnen de ondersteuningsperiode van Microsoft)
Webbrowser	Google Chrome; Mozilla Firefox; (ondersteunde versies: zie huidige release-opmerkingen)
Additioneel benodigde software	moneo software download

Application

Min. geheugen harde schijf	1 GB
----------------------------	------

Log files

Min. geheugen harde schijf	5 GB
----------------------------	------

Non process data

Min. geheugen harde schijf	5 GB
----------------------------	------

Process data

Min. geheugen harde schijf	64 GB
----------------------------	-------

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g] 0,001
---------	-----------