



Licentie voor het bedienen van moneo in een virtuele omgeving

moneo vAppliance License



Toepassingsgebied	
Applicatie	Virtual Appliance voor het bedienen van moneo-software in een bestaande IT-infrastructuur
	moneo-software vooraf geïnstalleerd
	inkl. management-systeem voor onderhoudsdoeleinden
Configuratie	Integratie van de .OVF-bestanden in de virtuele omgeving en aansluitende configuratie in AMS (appliance management system)
Compatibiliteit	VMware vSphere 7.0 of hoger
	Microsoft Hyper-V 2019 of later
Connectiviteit	interface voor sensoren en IT-netwerk
Onderhoud en service	incl. onderhoud en support tot het einde van lopende jaar
Software / programmering	
Taal	Engels
Datadrager	download



Licentie voor het bedienen van moneo in een virtuele omgeving

moneo vAppliance License

Aard van de licentie	enkelvoudige licentie
Licentieklasse	volledige versie

Systeemeisen	
Min. CPU-cyclus	1,8 GHz
Min. aantal CPU-kernen	4
Min. RAM	8 GB
Min. grafische resolutie	1920 x 1080
Netwerkaart	2 x Ethernet 1 Gbit
Netwerkprotocol	Ethernet TCP/IP
Bedrijfsstelsel	VMware vSphere 7.0; Microsoft Hyper-V 2019; (of recentere versie)
Webbrowser	Google Chrome; Mozilla Firefox; (ondersteunde versies: zie huidige release-opmerkingen)
Opmerkingen	
Opmerkingen	licenties die nodig zijn voor de werking van moneo-producten moeten afzonderlijk worden besteld