




Stromingsbewaker met element voor terugvloeiing

SBY34BF0BPKG/US

Let op het gewijzigde ontwerp van de behuizing!



Producteigenschappen	
Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale uitgangen: 1
Procesaansluiting	Rp 3/4
Toepassingsgebied	
Media	Vloeibare media; water; Glycol-oplossingen; koelsmeermiddel
Mediumtemperatuur [°C]	0...85
Drukbestendigheid [bar]	40
Drukbestendigheid [MPa]	4
Elektrische eigenschappen	
Voedingsspanning [V]	10...30 DC; (naar SELV/PELV)
Stroomopname [mA]	< 15
Beschermklasse	III
Ompoolbeveiligd	ja



Stromingsbewaker met element voor terugvloeiing

SBY34BF0BPKG/US

In- / uitgangen		
Aantal in- en uitgangen		Aantal digitale uitgangen: 1
Uitgangen		
Totaal aantal uitgangen		1
Uitgangssignaal		schakelsignaal
Elektrische uitvoering		PNP
Aantal digitale uitgangen		1
Uitgangsfunctie		maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]		2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]		100
Kortsluitbeveiliging		ja
Beschermd tegen overbelasting		ja
Meet- / instelbereik		
Instelbereik [l/min]		2...50
Nauwkeurigheid / afwijkingen		
Reproduceerbaarheid [% van de eindwaarde]		1
Hysteresis [l/min]		1...3
Meetfout [% van de eindwaarde]		± 5
Reactietijden		
Reactietijd [s]		< 0,01
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur [°C]		0...60
Opslagtemperatuur [°C]		-15...80
Beschermklasse		IP 65; IP 67
Toelatingen / testen		
EMC		DIN EN 61000-6-2
		DIN EN 61000-6-3
Schokbestendigheid		DIN EN 60068-2-27
Trillingsbestendigheid		DIN EN 60068-2-6
MTTF [jaren]		3318
Mechanische eigenschappen		
Gewicht [g]		476,5
Materialen		messing chemisch vernikkelt; PP; aluminium geanodiseerd; PA (polyamide)
Materiaal dat in contact komt met het medium		1.4310 (roestvast staal / 301); 1.4301 (roestvast staal / 304); PBT; messing chemisch vernikkelt; PP; PPS; Polyolefin; O-ring: FKM
Procesaansluiting		Rp 3/4
Schakelcycli mechanisch		10 miljoen
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave		schakelstatus
		4 x LED, geel



Stromingsbewaker met element voor terugvloeiing

SBY34BF0BPKG/US


Toebehoren	
Leveringsomvang	inbussleutel
Opmerkingen	
Opmerkingen	Pas op! Beschermkap niet over de maximale waarde van het instelbereik verdraaien. Alle gegevens gelden voor water (20 °C).
N.B.	Let op het gewijzigde ontwerp van de behuizing!
Verpakkingseenheid	1 stuk

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M12; codering: A



Aansluiting






Stromingsbewaker met element voor terugvloeiing

SBY34BF0BPKG/US

Diagrammen en curves

Drukverlies



dP Drukverlies

Q debiet