



Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica

SFR12XBK/2G /6M

Trillingsbestendigheid	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF [jaren]		7927

Veiligheidsclassificatie

Max. eigencapaciteit [nF]	1,2
Max. zelfinductie [μH]	6
Temperatuurklasse	T4

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	353
Behuizing	cilindrisch schroefdraad
Materialen	keramiek (99,7 % Al ₂ O ₃)
Materiaal dat in contact komt met het medium	keramiek (99,7 % Al ₂ O ₃)
Procesaansluiting	G 1/2 buitendraad
Inbouwlengte EL [mm]	45


Opmerkingen

Opmerkingen	De productcertificering, volgens 94/9/EC (ATEX) beperkt zich uitsluitend tot atmosferische omstandigheden (0,8...1,1 bar). Voor drukken buiten het drukbereik is toestemming van de gebruiker vereist. Neem de handleiding en de typeverklaring in acht.
Verpakkingseenheid	1 stuk

Elektrische aansluiting

Kabel: 6 m, TPE-S; Max. kabellengte: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Aansluiting



	Aderkleuren :
BN =	bruin
BU =	blauw
BK =	zwart
WH =	wit
GY =	grijs