


Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

**Producteigenschappen**

Procesaansluiting	M12 x 1
-------------------	---------

Toepassingsgebied

Drukbestendigheid	[bar]	5
-------------------	-------	---

Elektrische eigenschappen

Aansluiting aan schakelversterkers	ja	
Schakelversterkers	Aansluiting aan schakelversterker SC0001	
Opwarmtijd	[s]	60

Meet- / instelbereik

Gasvormige media		
Instelbereik	[cm/s]	10...2000
Grootste gevoeligheid	[cm/s]	10...250

Nauwkeurigheid / afwijkingen

Temperatuurgradiënt	[K/min]	15
---------------------	---------	----

Reactietijden

Reactietijd	[s]	< 5
-------------	-----	-----

Gasvormige media

Reactietijd	[s]	< 5
-------------	-----	-----

Omgevingsvariabelen

Beschermklasse	IP 67
----------------	-------

Mechanische eigenschappen

Afmetingen	[mm]	M12 x 1
Schroefdraadtype		M12 x 1

SL0002



Luchtstromingsbewaking

LTM1202B1A

Materialen	messing vernikkeld
Materiaal dat in contact komt met het medium	sensorvlak: PBT
Procesaansluiting	M12 x 1

Toebehoren

Leveringsomvang	bevestigingsmoeren: 2
-----------------	-----------------------


Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm²

Aansluiting



YE =
GN =
WH =

Aderkleuren :
geel
groen
wit