

Verwerkingseenheid voor stromingssensoren

VS0200/ 24VDC

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: SR0150

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



1 bevestiging op DIN rail



Toepassingsgebied

Applicatie	Stromingsbewaking
------------	-------------------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanningstolerantie	[%]	-10...10
Voedingsspanning	[V]	24 DC
Stroomopname	[mA]	60
Opwarmtijd	[s]	30
Aantal kanalen		1

Uitgangen

Elektrische uitvoering	Relais
Contactbelasting	4 A, 250 V AC
Schakelfunctie stromingsbewaking	relais trekt aan bij stroming

Software / programmering

Afregelen schakelpunt	potentiometer
Keuze vloeistof / gas	schuifschakelaar

Omgevingsvariabelen


Omgevingstemperatuur	[°C]	0...60
Beschermklasse		IP 40
Beschermklasse aansluitklemmen		IP 20



Verwerkingseenheid voor stromingssensoren

VS0200/ 24VDC

Mechanische eigenschappen		
Behuizing	behuizing voor DIN rail	
Afmetingen	[mm]	75 x 55 x 110
Materialen	kunststof	
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	functie	11 x LED
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	
Elektrische aansluiting		
Aansluitklemmen: 16 x ...2,5 mm²		
Aansluiting		



- 1: Relais Stromingsbewaking
Aderkleuren :
- BN = bruin
BU = blauw
BK = zwart
WH = wit
GY = grijs