


STM12ZBB/6m PUR Kabel, V4A

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: ST1306

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Procesaansluiting	M12 x 1,75
-------------------	------------

Procesaansluiting	M12 x 1,75
-------------------	------------

Applicatie	hoge temperatuurbereiken
------------	--------------------------

Applicatie	hoge temperatuurbereiken
------------	--------------------------

Media	Vloeibare media; Gasvormige media
-------	-----------------------------------

Drukbestendigheid	[bar]	30
-------------------	-------	----

Applicatie	hoge temperatuurbereiken
------------	--------------------------

Applicatie	hoge temperatuurbereiken
------------	--------------------------

Mediumtemperatuur	[°C]	0...120
-------------------	------	---------

Mediumtemperatuur	[°C]	0...100
-------------------	------	---------

Mediumtemperatuur	[°C]	0...100
-------------------	------	---------

Aansluiting aan	VS 0100
-----------------	---------

Aansluiting aan verwerkingselektronica	VS 0100
--	---------

Vloeibare media

Instelbereik	[cm/s]	3...300
--------------	--------	---------

Instelbereik	[cm/s]	3...300
--------------	--------	---------

Grootste gevoeligheid	[cm/s]	3...60
-----------------------	--------	--------

Instelbereik	[cm/s]	200...1500
--------------	--------	------------

Instelbereik	[cm/s]	200...1500
--------------	--------	------------


Grootste gevoeligheid	[cm/s]	200...800
-----------------------	--------	-----------



Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica

STM12ZBB/6m PUR Kabel, V4A

Nauwkeurigheid / afwijkingen		
Temperatuurgradiënt	[K/min]	15
Reactietijden		
Reactietijd	[s]	1...10
Vloeibare media		
Reactietijd	[s]	1...10
Gasvormige media		
Reactietijd	[s]	1...10
Omgevingsvariabelen		
Beschermklasse		IP 67
Mechanische eigenschappen		
Behuizing		cilindrisch schroefdraad
Afmetingen	[mm]	M12 x 1,75
Schroefdraadtype		M12 x 1,75
Materialen		1.4571 (roestvast staal / 316Ti)
Procesaansluiting		M12 x 1,75
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		
Kabel: 6 m, PUR; Max. kabellengte: 100 m; 4 x 0,25 mm ²		
Aansluiting		



	Aderkleuren :
BN =	bruin
GN =	groen
WH =	wit
YE =	geel