

ST3605




Stromingsbewaker

SCR12ABBFPKG/PH

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Wordt vervangen door: SI5000 + E40096



Producteigenschappen

Aantal in- en uitgangen

Aantal digitale uitgangen: 1

Procesaansluiting

G 1/2 buitendraad

Toepassingsgebied

Media

Vloeibare media

Mediumtemperatuur [°C]

-25...80

Drukbestendigheid [bar]

30

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]

20...36 DC

Stroomopname [mA]

< 45

Ompoolbeveiligd

ja

Opwarmtijd [s]

< 20

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen

Aantal digitale uitgangen: 1



Stromingsbewaker

SCR12ABBFPKG/PH

Uitgangen		
Totaal aantal uitgangen		1
Uitgangssignaal		schakelsignaal
Elektrische uitvoering		PNP
Aantal digitale uitgangen		1
Uitgangsfunctie		maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC	[V]	2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC	[mA]	400
Kortsluitbeveiliging		ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging		pulserend
Beschermd tegen overbelasting		ja
Meet- / instelbereik		
Instelbereik	[cm/s]	3...300
Grootste gevoeligheid	[cm/s]	3...60
Nauwkeurigheid / afwijkingen		
Temperatuurgradiënt	[K/min]	15
Reactietijden		
Reactietijd	[s]	1...10
Software / programmering		
Afregelen schakelpunt		potentiometer
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...80
Beschermklasse		IP 67
Mechanische eigenschappen		
Afmetingen	[mm]	60 x 41 x 83
Materialen		PBT-GF20
Materiaal dat in contact komt met het medium		1.4571 (roestvast staal / 316Ti)
Procesaansluiting		G 1/2 buitendraad
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	functie	11 x LED
Toebehoren		
Toebehoren (meegeleverd)		afdichtingen: 2 x AMF 30 schroevendraaier
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk

ST3605





Stromingsbewaker

SCR12ABBFPKG/PH

Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Aansluiting



Aderkleuren :

BN =

bruin

BU =

blauw

BK =

zwart

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Wordt vervangen door: SI5000 + E40096