


Stromingsbewaker

SCR12ABBFPKG/6M/PH

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Producteigenschappen

Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale uitgangen: 1
Procesaansluiting	G 1/2 buitendraad

Toepassingsgebied

Media	Vloeibare media
Mediumtemperatuur [°C]	-25...80
Drukbestendigheid [bar]	30

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	20...36 DC
Stroomopname [mA]	< 45
Ompoolbeveiligd	ja
Opwarmtijd [s]	< 20

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale uitgangen: 1
-------------------------	------------------------------

Uitgangen

Totaal aantal uitgangen	1
Uitgangssignaal	schakelsignaal
Elektrische uitvoering	PNP
Aantal digitale uitgangen	1
Uitgangsfunctie	maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	400
Kortsluitbeveiliging	ja

ST3606



Stromingsbewaker

SCR12ABBFPKG/6M/PH

Uitvoering kortsluitbeveiliging		pulserend	
Beschermd tegen overbelasting		ja	
Meet- / instelbereik			
Instelbereik	[cm/s]	3...300	
Grootste gevoeligheid	[cm/s]	3...60	
Nauwkeurigheid / afwijkingen			
Temperatuurgradiënt	[K/min]	15	
Reactietijden			
Reactietijd	[s]	1...10	
Software / programmering			
Afregelen schakelpunt		potentiometer	
Omgevingsvariabelen			
Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...80	
Beschermklass		IP 67	
Mechanische eigenschappen			
Afmetingen	[mm]	60 x 41 x 83	
Materialen		PBT-GF20	
Materiaal dat in contact komt met het medium		1.4571 (roestvast staal / 316Ti)	
Procesaansluiting		G 1/2 buitendraad	
Aanwijzen / bedienelementen			
Weergave		functie	11 x LED
Toebehoren			
Leveringsomvang		afdichtingen: 2 x AMF 30 schroevendraaier	
Opmerkingen			
Verpakkingseenheid		1 stuk	

ST3606





Stromingsbewaker

SCR12ABBFPKG/6M/PH

Elektrische aansluiting

Kabel: 6 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Aansluiting



BN = Aderkleuren :
BU = bruin
BK = blauw
 zwart